

Garant**SOGX 050204, HB6810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	234030 ALU
GTIN	4045197742308
Razred artikla	21E

Opis**Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Posmak f: 0,06 - 0,18 mm/okr

Tehnički opis

Tip	ALUMINIJ
Serijska	Power Drill
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 050204
Vrsta	HB6810
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,06 - 0,18 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	220 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		