

Garant**SOGX 110509, HB6715, tip: GG****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 234087 GG |
| GTIN | 4045197742414 |
| Razred artikla | 21E |

Opis**Odgovara:**

GARANT Power Drill br. 234000 – 234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Napomena:Ne upotrebljavati za unutarnju oštricu (nužno za unutarnju oštricu = pločica za rezanje HB630).
Posmak f: 0,13 - 0,3 mm/okr**Tehnički opis**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tip | GG |
| Serijski broj | Power Drill |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOGX 110509 |
| Vrsta | HB6715 |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Posmak f | 0,13 - 0,3 mm/okr |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------|--------------|----------------|---------|
| GG(G) | prikladno | 200 m/min | K |
| suho | prikladno | | |