

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 315/28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 315/28
GTIN	4960664732845
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

**Prednost:**

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

**Tehnički opis**

Vijak za stezni zatik	229721
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	28
maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub>	324 mm
Ø prihvatne rupe	60 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	63 mm

Stezni zatik	229720
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106
Ø reza D <sub>c</sub>	315 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Vijak s klinom	229721
Stezni klin	229720