

**Planska glodača glava 70° MFK, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 200/20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava za visokoučinkovitu obradu lijeva. Uski i vrlo uski raspored pločica za maksimalnu produktivnost kod obrade lijeva.

Prednost:

- **Ekonomična i stabilna obrada peterostranim izmjenjivim reznim pločicama s 10 oštrica.**
- **Reducirane snage rezanja zahvaljujući uravnoteženom dizajnu alata i visokom kutu alata.**

Tehnički opis

Ø reza D_c	200 mm
Vijak za stezni zatic	229721
Broj oštrica Z	20
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	209 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Stezni zatic	229720

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1106
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø prihvatne rupe	60 mm
Izvedba drške	s rupom
Kut rezne oštrice κ	70 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni klin	229720
Vijak s klinom	229721