

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, tip: GG****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 223308 GG |
| GTIN | 4960664732869 |
| Razred artikla | 25A |

Opis**Izvedba:**

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

GM - Opća primjena.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = $0,3 \times D$.

Čeona oštrica: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,25 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tip | GG |
| Posmak f_z po zubu | 0,25 mm |
| Broj zamjena/oštrica | 10 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | PNMG 1106XNEN-GM |
| Vrsta | PR1510 |
| Rezni materijal | HM |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Čeona oštrica | 2 mm |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------|--------------|-----------|---------|
| GG(G) | prikladno | 180 m/min | K |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |