

**PNEA 1106XN TN-T01020 Keramika, CS7050, tip: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	223330 GG
GTIN	4960664742660
Razred artikla	25G

Opis**Izvedba:**

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = $0,3 \times D$.

Čeona oštrica: 1,5 mm

Posmak f_z po zubu: 0,1 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,1 mm
Tip	GG
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNEA 1106XN TN-T01020
Vrsta	CS7050
Rezni materijal	Keramika
Čeona oštrica	1,5 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	650 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		