


PNMG 1106XNEN-GM, PR1525, tip: GG

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	223310 GG
GTIN	4960664732906
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Peterostrane izmjenjive rezne pločice s 10 oštrica za stabilan i ekonomičan rad.

GM - Opća primjena.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za = $0,3 \times D$.

Čeona oštrica: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,25 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Tip	GG
Broj zamjena/oštrica	10
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	PNMG 1106XNEN-GM
Vrsta	PR1525
Rezni materijal	HM

Čeona oštrica	2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		