

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9525, tip: ST900


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Duljina oštrice: 1,5 mm za visoku kvalitetu površine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$.

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 3,61 mm

Posmak f_z po zubu: 1 mm

Tehnički opis

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3,61 mm
Posmak f_z po zubu	1 mm
Tip	ST900
Broj zamjena/oštrica	5
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	POMX 0704ZEER M
Vrsta	HB9525
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	420 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	400 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	380 m/min	P
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		