

## Mitutoyo

### Digitalni uređaj za prikaz, broj prikazanih osi: 3



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 499356 3      |
| GTIN           | 4946368693613 |
| Razred artikla | 44D           |

#### Opis

##### Izvedba:

Uređaj prikaza jednostavan za rukovanje za priključivanje na linearne mjerne sustave. Opseg prikaza: 8 brojeva i predznakova (–), mrežni priključak: 220 volti.

##### Funkcija:

Nuliranje, preklapanje smjera brojanja, prebacivanje iz mm u col. Umanjivanje prikazane vrijednosti za pola, prebacivanje iz ABS u INC koordinate, zbrajanje / oduzimanje, izračunavanje diobene kružnice, mogućnost programiranja. **Opsežne funkcije računanja:** (+, –, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC,  $\sqrt{\quad}$ ,  $\pi$ ), funkcionalna tipke za stojeve za glodanje i tokarenje, obrada redova rupa.

##### Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel (2 m) i rezervni osigurač.

##### Dodatni pribor:

Jedinice sučelja (RS 232, USB, Digimatic ulaz) za obuhvaćanje opremanja alata, linearno mjerilo br. 499240.

Očitavanje: mm / inči

Očitavanje: 0,005 / 0,001 mm

Očitavanje: 0,0001 / 0,0005 col

Duljina: 260 mm

širina: 80 mm

Visina: 167 mm

#### Tehnički opis

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| širina            | 80 mm               |
| Visina            | 167 mm              |
| Očitavanje        | 0,005 / 0,001 mm    |
| Očitavanje        | 0,0001 / 0,0005 col |
| Duljina           | 260 mm              |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon        |
| Očitavanje        | mm / inči           |
| Vrsta proizvoda   | Digitalni indikator |