

Garant**RDHX 1604 MOT pozitivna, HB7635, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212304 INOX
GTIN	4045197746641
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmaks.} = 3,5$ mm.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 1604 MOT
Tip	INOX
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7635
Posmak f_z po zubu	0,3 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		