

**Garant****RDHX 12T3 MOT pozitivna, HB7635, tip: INOX**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212279 INOX
GTIN	4045197746634
Razred artikla	21A

## Opis

**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmaks.} = 2,5$  mm.

## Tehnički opis

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 12T3 MOT
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7635
Posmak $f_z$ po zubu	0,22 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		