

**Ručna stega za bušilicu, širina čeljusti A: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	365055 120
GTIN	4062406188641
Razred artikla	32D

**Opis****Izvedba:**

- **Upotreba horizontalna, vertikalna ili bočna.**
- **Čvrsta izvedba prikladna za rukovanje.**
- **Čeljusti prokaljene i brušene.**
- **Dosljedna ukupna duljina. (Vreteno ulazi u ručku!)**
- **Univerzalna mogućnost pričvršćenja pomoću dugačkih rupa.**
- **Pomična čeljust, vođena sa strane.**
- **Fiksna stezna čeljust s trima vertikalnim prizmama i jednom horizontalnom prizmom.**
- **S ručicom koja se može odvojiti.**

**Upotreba:**

Za stezanje obradaka na bušilicama.

**Materijal:**

Tijelo od lijevanog željeza.

**Točnost:**

Unutar **0,20 mm**.

**Tehnički opis**

Visina čeljusti C	39 mm
Područje stezanja b	128 mm
Težina	6,5 kg

Duljina osnovnog tijela a	225 mm
Ukupna visina c	67 mm
Vrsta proizvoda	Škripac za bušilicu

---

**Pribor**

Zamjenske čeljusti za stege (2 kom) za tip 120	365046 120
--	------------