

Garant**APMT 060202 ER, HB8630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215668 INOX |
| GTIN | 4045197747525 |
| Razred artikla | 21A |

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks}} = 4 \text{ mm}$.

Kutni radijus: 0,2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,08 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tip | Čelik |
| Posmak f_z po zubu | 0,08 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | APMT 060202 ER |
| Vrsta | HB8630 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

