

**Garant****APMT 133524 ER, HB8630, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215398 INOX
GTIN	4045197747686
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p,max} = 6$  mm.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,18 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	2,4 mm
Serijska	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APMT 133524 ER
Vrsta	HB8630
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		