

Garant**SOET 120504 PDER, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214860 ALU
GTIN	4045197747945
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,2 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Serija	Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOET 120504 PDER
Vrsta	HU7810

Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	700 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	650 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		