

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 7° pozitivno, s provrtom, Ø D / broj pločica  
Z: 52/4mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212167 52/4
GTIN	4045197750549
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Izmjenjive rezne pločice s pozitivnim kutem od 7° omogućuju smanjenje vibracija i mekši ulazak oštrica.

#### Upotreba:

S garniturom vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219800 – za stezanje izmjenjivih reznih pločica i podložaka.

#### Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm$ .

### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	52 mm
--------------	-------

Garnitura sigurnosnih ploča	219955
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1604
Broj oštrica Z	4
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø $D_3$	36 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice $\kappa$	15 - 30 stupanj
Fz Helix	0,7
Izvedba drške	s provrtom
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Set sigurnosnih podložnih pločica 10-dijelni	219955