

Garant**RDHW 0501 MOT, HB7525, tip: ST900**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212181 ST900
GTIN	4045197761224
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p, maks.} = 1,1$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,15 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHX 0501 MOTN

Tip: ST900

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHX 0501 MOTN
Tip	ST900
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7525
Posmak f_z po zubu	0,15 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	380 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		