

Garant**RDHW 1003 MOT, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212241 ST900
GTIN	4045197761248
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Sve izmjenjive rezne pločice prikladne su za korištenje s 0° negativnim i s 7° pozitivnim nosačima.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 2,5$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,22 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: RDHW 1003 MOTN

Tip: ST900

Tehnički opis

Tip	ST900
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	RDHW 1003 MOTN
Rezni materijal	HM
Vrsta	HB7525
Posmak f_z po zubu	0,22 mm

Broj zamjena/oštrica	1
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	380 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		