

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, SK 30 kratka, Stezni \varnothing D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302225 5
GTIN	2050001838933
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	5 mm
\varnothing D ₂	15 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski \varnothing D	22 mm
Prihvat	SK 30 kratka
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308765 30
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308785 30
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 30	308760 30
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 30	308610 30
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1