

Garant**Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307533 3
GTIN	4045197761194
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Moguće aksijalno namještanje duljine.
- Drške tvrdo zavijčane.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.

Prednost:

- Postojanost na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. nema lemljenih stlačenih komora.
- Idealne karakteristike prigušenja.
- Visokoprenosivi okretni momenti, koji omogućuju sigurnost procesa.

Upotreba:

Primjena u izradi alata i kalupa.
Tamo gdje se traži redukcija tijela držača.
Za bušenje, razvrtnje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uključuje 6-kutni ključ s poprečnom rukom.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135 – 302165.

Tehnički opis

L ₂	73 mm
Vanjski Ø D	50 mm

Stezni $\varnothing D_1$	3 mm
$\varnothing D_2$	9 mm
$\varnothing D_3$	16,7 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 120
Norma prihвата	ISO 12164-1
Norma prihвата	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava