

Garant**Držac za ubodno tokarenje, desno, veličina drške: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273910 16
GTIN	4045197762979
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desne držače** koristite **desne pločice**, za **lijeve držače** koristite **lijeve pločice**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	125 mm
Funkcionalna širina L ₄	20,2 mm
Slobodna duljina	1,2 mm
Veličina drške	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Duljina glave L ₁	21,4 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 13	279815 13
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500