

Garant**Držac za unutarnje tokarenje, desno, Ø drške DS: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273914 32
GTIN	4045197763143
Razred artikla	21W

Opis**Napomena:**

Za **desni držač** koristite **lijeve pločice**, za **lijeve držače** koristite **desne pločice**.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	279815 13
Udaljenost vrha od osi	23 mm
Visina pločice L ₂	15 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	40 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Ø drške D _s	32 mm
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Pritezni vijak tip 13	279815 13
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500

