

**Garant****Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 12 mm, Stezni Ø D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302135 3
GTIN	4045197763198
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

**S prorezima za rashladne kanale.**

**Upotreba:**

- Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemska preciznost kod  $3 \times D$ ).
- Preciznost rotacije  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

**Odgovara:**

Hidraulička stezna glava **sa steznim Ø 12 mm.**

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ukupna duljina	47 mm
Ø D	12 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 12 mm
Točnost rotacije sustava	5 $\mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

