

Garant**SNMG 150612, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251330 HB7020
GTIN	4045197764188
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7020 Kutni radijus: 1,2 mm
Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 9 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr
Vrsta	HB7020
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	1,5 - 9 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SG

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje