



ECO držač za rovašenje univerzalni, Veličina drške: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290040 20
GTIN	4030741290282
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

za profil nazubljenog kotačića: RAA 2×AA

za \varnothing nazubljenog kotačića d_1 : 20 mm

za širinu nazubljenog kotačića b : 8 mm

za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2 : 6 mm

Radno područje: 10 - 80 mm

Klin: 299911 3

Tehnički opis

Visina drške	20 mm
Širina drške	20 mm
Klin	299911 3
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	20 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	8 mm
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	6 mm
Radno područje	10 - 80 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° BL/BR30°

za profil nazubljenog kotačića	RAA 2×AA
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

Pribor

Pokretni klin s ravnom plohom	290305
HSS svornjak HSS Tip 3	299911 3
ECO set držača za rovašenje Tip SET	290050 SET