



ECO držač za rovašenje desni, veličina drške: 12 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290238 12
GTIN	4030741290466
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Vijci za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.
 za profil nazubljenog kotačića: RGE45° BL/BR15°
 za \varnothing nazubljenog kotačića d_1 : 15 mm
 za širinu nazubljenog kotačića b : 4 mm
 za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2 : 8 mm
 Radno područje: 3 - 50 mm
 HM kutija, pokrovna pločica, vijak: 299920 4

Tehnički opis

Visina drške	12 mm
Radno područje	3 - 50 mm
Širina drške	12 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 4
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	8 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	4 mm
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR15°

Vrsta proizvoda

Alat za nazublivanje

Pribor

Pokretni klin s ravnom plohom

290306

HSS svornjak HSS tip 4

299911 4