

Garant**APHT 100302 FR, HU7815, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjiva rezna pločica s veoma pozitivnom geometrijom i zakrivljenom reznom oštricom za veoma mekano rezanje.

Napomena:

Smjernice za upotrebu vrijede za glodače glave br. 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870. Za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 4,8$ mm.

Debljina pločica: 3,5 mm

Kutni radijus: 0,2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,12 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	APHT 100302 FR
Vrsta	HU7815

Rezni materijal	HM
Debljina pločica	3,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	600 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
CuZn	prikladno	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno	400 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		