

# Yale

## Lančana dizalica VS III, nosivost: 0,25t



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Razred artikla	08X

### Opis

#### Izvedba:

Bilo koja lančana dizalica se ispituje u tvornici s preopterećenjem i isporučuje se s uputom za rad i ispitnim certifikatom.

Kompletno čelična konstrukcija. Iglčasti i kuglični ležajevi na svim rotirajućim dijelovima. Automatsko zaustavljanje kod preopterećenja. Okretna za 360°, kovana kuka.

#### Napomena:

**Nosivost do 20 t, spremnik lanaca i protuklizna spojka na upit.**

### Tehnički opis

Sila podizanja pri nazivnom teretu	20 daN
Normalna podizna visina	3 m
Nosivost	250 kg
Broj lanaca	1
Težina	4,9 kg
Vrsta proizvoda	Viseća kuka

