

Yale

Električne lančane dizalice CPVF VEGO, tip: 0,25-8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Lančana električna dizalica s **nosivim kukama** robusne i pouzdane izvedbe. Integrirani **prekidači krajnjih položaja** za najviši i najniži položaj kuke produljuje životni vijek klizne spojke, motora i kućišta. Pogonska grupa 1 Am, 50 % dulji vijek trajanja pri korištenju samo jedne brzine, standardni pogonski napon (400V/50Hz). Povećana pogonska sigurnost zahvaljujući 42V-kontrolnom sklopniku, upravljački prekidač zaštićen, klasa zaštite IP65, motori IP55. S dvije brzine (fini hod).

Funkcija:

IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira. (Vrijedi za motor).

IP65: Postoji zaštita od mlazova vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira. (Vrijedi za upravljačku sklopku).

Napomena:

Izvedba s 2 brzine (fini podizaj), druge visine podizaja, podvozje, spremnik za lanac, daljinska kontrola i 230 V izvedba na upit.

Tehnički opis

Normalna podizna visina	3 m
Nosivost	250 kg
Broj lanaca	1
Brzina podizanja	8 m/min
Brzina podizanja	2 m/min
Težina	18 kg
IP-klasa zaštite	IP 55
IP-klasa zaštite	IP 65
Vrsta proizvoda	Dizalica s polugom