

**Garant****Termoskupljajući adapter s navojnom drškom uski, navoj M × stezni Ø D1:  
M12X8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301397 M12X8
GTIN	4045197767356
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Čelik za rad na povišenim temperaturama, integrirano podešavanje duljine, izrazito uska konstrukcija, za HSS i HM.

**Upotreba:**

Fleksibilna primjena za najveće zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s produžecima.

**Tehnički opis**

Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Duljina D (L)	42 mm
Vanjski Ø D	21 mm
Produžetak Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Navoj M	M12
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
maksimalni stezni moment	60 Nm
Unutarnje hlađenje	da
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Vrsta proizvoda

Adapter