

**Garant****Termoskupljajući adapter s navojnom drškom uski, navoj M × stezni Ø D1:  
M12X10****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 301397 M12X10 |
| GTIN           | 4045197767363 |
| Razred artikla | 31Z           |

**Opis****Izvedba:**

Čelik za rad na povišenim temperaturama, integrirano podešavanje duljine, izrazito uska konstrukcija, za HSS i HM.

**Upotreba:**

Fleksibilna primjena za najveće zahtjeve preciznosti i kvalitete centriranja npr. u kombinaciji s produžecima.

**Tehnički opis**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Duljina izboja A-dimenzija  | 60 mm  |
| Duljina D (L)               | 38 mm  |
| Vanjski Ø D                 | 24 mm  |
| Produžetak Ø D <sub>3</sub> | 23 mm  |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>     | 10 mm  |
| Ø D <sub>2</sub>            | 18 mm  |
| Navoj M                     | M12    |
| maksimalni stezni moment    | 60 Nm  |
| Unutarnje hlađenje          | da     |
| Točnost rotacije            | ≤ 3 µm |

Vrsta proizvoda

Adapter