

**Garant****Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 16,8mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236677 16,8
GTIN	4045197769190
Razred artikla	21S

## Opis

### Upotreba:

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

### Napomena:

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø  $d_{min}$ .

## Tehnički opis

Minimalni Ø $d_{min}$	15,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja $L_1$	30 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	133 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	16,5 - 17,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	16
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	16,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2