

Garant**Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 17,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236677 17,8
GTIN	4045197769206
Razred artikla	21S

Opis**Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d_{min} .

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	138 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Duljina izboja L_1	31 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimalni Ø d_{min}	16,8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	17,5 - 18,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	16
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	17,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2