

**Garant****Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 20,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236677 20,8
GTIN	4045197769237
Razred artikla	21S

**Opis****Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

**Napomena:**

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d<sub>min</sub>.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	154 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja L <sub>1</sub>	34 mm
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	19,8 mm
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	20,5 - 21,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	16
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	20,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2