

Garant**Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 28,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236677 28,8
GTIN	4045197769312
Razred artikla	21S

Opis**Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d_{min} .

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø drške D_s h6	20 mm
Duljina izboja L_1	42 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Minimalni Ø d_{min}	27 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	195 mm
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	28,5 - 29,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	20
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	28,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP