

Garant**Držac za istokarivanje fiksnih dimenzija, DIN 1835 A, nazivni Ø D: 31,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236677 31,8
GTIN	4045197769343
Razred artikla	21S

Opis**Upotreba:**

Za proširenje prethodno izbušenih ili lijevanih rupa na odgovarajući nazivni Ø u kombinaciji s ekscentričnom steznom čahurom br. 236679.

Za standardne ISO izmjenjive rezne pločice CC..0602.

Napomena:

Bušeni Ø ne smije biti manji od Ø d_{min}.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142 HB725
Ukupna duljina L _{ukupno}	195 mm
Minimalni Ø d _{min}	30 mm
Duljina izboja L ₁	45 mm
Ø drške D _s h6	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Područje podešavanja s ekscentričnom steznom čahurom	31,5 - 32,3 mm
odgovarajuća veličina ekscentar čahura br. 236679	25
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	31,8
Kut vrha	180 stupanj
Izvedba drške	DIN 1835 A

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP