

Garant

Držac za unutarnje tokarenje, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice L: 45/16mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Razred artikla	21W

Opis

**Dio isporuke:
S podložnom pločicom 1,5°.**

Tehnički opis

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	29 mm
Unutarnje hlađenje	da
Veličina pločice	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	279810 2
Udaljenost vrha od osi	16,1 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Podložna pločica 1,5°	272630 1,5
Vijak s podloškom	279820 1
\varnothing drške D_5	25 mm
Širina vrata L_4	24,6 mm
Primjena	lijevi
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 1	279824 1
Stezni vijak tip 2	279810 2
Podložna pločica za držač za unutarnje tokarenje kut nagiba 1,5 stupanj	272630 1,5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Stezni vijak	272500
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500