

Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: DM/16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sustav: DM

ISO-kod glave za izmjenjive rezne pločice: DTUNR/L

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: TN.. 1604..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264910 - 264922

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 48 mm

Postavljanje na sredinu: 27 mm

Ukupna duljina: 35 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina	35 mm
odgovarajuće osnovno tijelo	264910 - 264922
Veličina pločice	16 mm
Postavljanje na sredinu	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604..
ISO kod izmjenjiva rezna glava	DTUNR/L
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	48 mm
Podložna pločica	259033 4
Vijak za podlošku	259027 1
Vilica, vijak, O-prsten	259036 2
Sustav	DM
Serijska	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

Pribor

Podložna pločica	259226
Vijak za podložnu pločicu	259611
Jedinica vilice	259503