

## Rezna glava, desno, sustav / veličina pločice: QC/07



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260405 QC/07
GTIN	4251414902503
Razred artikla	29D

### Opis

#### Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s **prigušenjem vibracija**.

#### Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno **14xD**.

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDQCR/L 0702

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

odgovarajuće osnovno tijelo: 264900 - 264908

Minimalni Ø predbušenja  $D_{min}$ : 24 mm

Postavljanje na sredinu: 13 mm

Ukupna duljina: 20 mm

### Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 1
odgovarajuće osnovno tijelo	264900 - 264908
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..

Ukupna duljina	20 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCR/L 0702
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\min}$	24 mm
Postavljanje na sredinu	13 mm
Sustav	QC
Veličina pločice	7 mm
Serija	Rezna glava
Vrsta primjene	desno
Unutarnje hlađenje	da

---

## Pribor

Pritezni vijak	269431
Tijelo za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Moment odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni zakretni moment 500 cN·m	659906 500