

**Digitalni dubinomjer, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418742 300
GTIN	4045197771209
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepene.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni most br. 418744.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Duljina mosta	100 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Presjek mjerne vodilice	16×4 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385

Očitavanje	mm / inči
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabels Data tipkom tip D2	497100 D2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Priključni kabels Data tipkom tip USB2	497100 USB2
Vijak za držač dubinomjera	412230
Odašiljač tip S1	498966 S1
Priključni kabels Data tipkom tip D1	497100 D1
Priključni kabel tip D2	497080 D2