

Garant**Pločica za ubodno tokarenje fina obrada, HB7310, širina utora W: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273716 2
GTIN	4045197771353
Razred artikla	21L

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Širina utora w	2 mm
Posmak f	0,04 - 0,14 mm/okr
Dubina reza a _p	0,2 - 1,1 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	N
Dodatna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7310
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	primjereno	50 m/min	S
kontinuirano	primjereno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	primjereno		