

**Garant****Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB7310, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273739 3
GTIN	4045197771391
Razred artikla	21L

**Tehnički opis**

Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Širina utora w	3 mm
Posmak f	0,1 - 0,18 mm/okr
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 1,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	N
Dodatna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7310
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	primjereno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	50 m/min	S
kontinuirano	primjereno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	primjereno		