

Garant**Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB7310, širina utora W: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273739 4
GTIN	4045197771407
Razred artikla	21L

Tehnički opis

Tolerancija širine utora w	±0,04 mm
Širina utora w	4 mm
Posmak f	0,1 - 0,22 mm/okr
Dubina reza a _p	0,6 - 1,6 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	N
Dodatna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7310
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	primjereno	350 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	primjereno	350 m/min	N
Aluminij > 10% Si	primjereno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	primjereno	50 m/min	S
kontinuirano	primjereno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	primjereno		