

Garant**HiRunER precizna stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 srednje, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305524 16
GTIN	4045197771704
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min⁻¹.

Prednost:

- **Izvrсна preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 μm sa steznim čahurama od 2 μm, rotacija 6 μm sa steznim čahurama od 5 μm.**
- **Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).**
- **Učink smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje **preciznu steznu maticu**.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880,

Nasadni ključ br. 309890,

ER ključ br. 309748; 309749; 309757; 309758

ER čahura Fahrion 308901 – 309434.

Napomena:

- **Steže samo nazivni Ø do Ø drške tolerancije h 10.**
- **Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.**
- **Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.**
- **Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.**

ER ključ br. 309748, br. 309749: 16
 Stezni raspon: 0,5 - 10 mm
 Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm
 Vanjski Ø D: 34 mm
 Rezervna ER matica br. 309617: 16

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Rezervna ER matica br. 309617	16
ER ključ br. 309748, br. 309749	16
Prihvat	HSK-A 63 srednje
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Unutarnje hlađenje	da
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
HiRunER stezni ključ tip 16	309748 16
HiRunER stezni ključ za momentne ključeve tip 16	309749 16