

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak za podlošku	259025 12
Vilica, vijak, opruga	259035 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Veličina drške	32 mm
Veličina pločice	19 mm
Podložna pločica	259031 36
Duljina glave L ₁	40 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 3232P19
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 36

259031 36

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Vijak za podložnu pločicu 10-dijelno tip 2

259026 2

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500