

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
ISO kod držača	SCRCR/L 1616H12
Vijak za podlošku	269013 5
Ukupna duljina L	100 mm
Podložna pločica	269005 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 16
Veličina drške	16 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	17 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 16	269028 16
Podložna pločica tip 6	269005 6
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500