

Garant**Radna stolica, umjetna koža, s klizačem, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965055
GTIN	4045197772664
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Udobna okretna stolica bez naslona od umjetne kože s narančastim dvostrukim šavom. Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s prstenastim okidačem. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Promjer sjedala 350 mm

Nosivost: 120 kg

Standard:

DIN 68877

Tehnički opis

Nosivost	120 kg
Materijal sjedala	Umjetna koža
Boja materijala sjedala	crna
Sjedalo Ø	350 mm
Izvedba	bez kotačića

Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	440 - 610 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	962518
-----------------------------------	--------