

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:
60X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574250 60X15
GTIN	4017359012505
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Specijalne kvalitete valovite žice, Ø drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu.

Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

Tehnički opis

Ø četke D ₁	60 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
Duljina obruba H ₁	17 mm
Debljina svornjaka	0,2 mm
Širina završetka L ₁	15 mm
Ø drške D _s	6 mm

Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	valovito
Vrsta proizvoda	Okrugla četka