

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom INOX žica 0,20 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:
50X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574250 50X15
GTIN	4017359028599
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Specijalne kvalitete valovite žice, Ø drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja. Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

Tehnički opis

Duljina obruba H ₁	12 mm
Debljina svornjaka	0,2 mm
Ø četke D ₁	50 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
Širina završetka L ₁	15 mm
Ø drške D _s	6 mm

Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	valovito
Vrsta proizvoda	Okrugla četka