



## Bočno namjestivi ključ, ukupna duljina: 305 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	813940 305
GTIN	7314150191246
Razred artikla	83F

### Opis

#### Izvedba:

S ergonomskom drškom od termoplastičnom elastomera. Postavljanje čeljusti 15°. Preciznost pri kaljenju, sa zaštitom od hrđe i kromiran. Mjerna skala s lijeve strane u mm.

#### Standard:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

maksimalna širina ključa: 39,5 mm

ukupna duljina: 12 col

### Tehnički opis

maksimalna širina ključa	39,5 mm
ukupna duljina	12 col
ukupna duljina	305 mm
Težina	750 g
Standard	UNE 16532
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Položaj širine ključa	15 stupanj
Postupak izrade	precizno kaljeno i zaštićeno od hrđanja
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika

Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Okretne čeljusti	ne
Skaliranje	da
Funkcija račne	ne
Navlaka za dršku	da